

PRODUKTINFORMATIONEN

- ⇒ reinigt und entfettet bohremulsionsführende Maschinen, Werkstattbereiche und Baumaschinen
- ⇒ optimiert für die zuverlässige Entfettung in Tauchbädern und Metallreinigungsanlagen
- ⇒ sicher in der Handhabung
- ⇒ optimiert für die Anwendung im Ultraschallbad
- ⇒ Phosphatfrei
- ⇒ Hochkonzentriert und wirtschaftlich durch eine hohe Verdünnbarkeit
- ⇒ sehr gute Oberflächenverträglichkeit
- ⇒ keine Flammpunkt-Problematik, da unbrennbar
- ⇒ Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- ⇒ enthält Korrosionsschutz
- ⇒ Verwendet wird absolutly BASE-TN in der optimal wirkenden Verdünnung, abgestimmt auf die zu reinigenden Teile/Oberflächen
- ⇒ Nach Reinigung/Spülen/Trocknen kann sofort neu beschichtet werden (Lack/Pulver)
- ⇒ Beispiele für Verdünnungen (Laborwerte/Tests): Systemreinigung (pur bis 1:5), Oberflächenreinigung (1:10 bis 1:50), in Reinigungsmaschinen (1:30 bis 1:50), in Metallreinigungsanlagen/Tauchbädern (1:50 bis 1:100)
- ⇒ Hinweis: absolutly BASE-TN zeichnet sich durch eine exzellente Materialverträglichkeit aus - im Zweifelsfall sollte dennoch ein Verträglichkeitstest durchgeführt werden

